


Produktblad Tillbehör

Beslag

Handtag Hoppe Tôkyô

Produktbilder


Grundutförande




Hoppe 0710/U26
0710/U26 med barnspärr (insida)




Hoppe 0710/U26
Hoppe 0710/U26 utan barnspärr (insida)



Hoppe 0710VK/U26
0710/U26 med barnspärr (insida)



Hoppe 0710VK/U26
Hoppe 0710VK/U26 utan barnspärr (insida)




Hoppe 0710S/U26
0710S/U26 låsbart handtag (insida)

Produktblad Tillbehör


Beslag

Handtag Hoppe Tôkyô




Draghandtag fönsterdörr
Draghandtag (utsida)
kopplad utåtgående fönsterdörr


Övriga handtag




Hoppe 1710RH/93S (insida)
Hoppe 1710RH/93S för ASSA-cylinder (insida)



Hoppe 0710VK/93S (insida)
Hoppe 0710VK/93S för ASSA-cylinder (insida)



Hoppe TBT
TBT-tekniken möjliggör låsning av handtaget med en nyckel med lutning (90°-position). Handtaget kan vridas vidare till öppningspositionen (180°-position) enbart efter upplåsning med nyckeln.




Hoppe037/U11
037/U11 Handtag i bottenstycke, ergo handtag (insida)

Produktblad Tillbehör

Beslag

Handtag Hoppe Tôkyô



Låg handtagshöjd

Låg handtagshöjd kan erbjudas i två olika lägen på sidostycket. Normalt placeras handtaget i mitten av sidostycket.



Handtag i bottenstycket

Handtag i bottenstycket

Referenser